

Mobilní tiskárna Dräger Příslušenství

Mobilní tiskárna Dräger Mobile Printer vytiskne výsledky dechových zkoušek na alkohol a testů na drogy přímo na místě.

Dokumentace výsledků

Prostor pro vaše logo a vlastní text.

Optické rozhraní

Bezdrátový přenos dat ze zařízení Alcotest® 6810 a Alcotest® 6820 do mobilní tiskárny Dräger.

Tlačítko On/Off

K zapnutí a vypnutí tiskárny, zavedení papíru a k provedení zkušebního tisku.

LED

Tříbarevná LED dioda a zvukový signál, samostatně nebo v kombinaci, pro zjištění stavu.

Napájení

K napájení se používají buď běžné nebo dobíjecí baterie NiMH. Snadné dobíjení stejným kabelem, který používají obě zařízení.



Technika termotisku

Nevyžaduje žádné cartridge ani pásky s inkoustem. Vytváří permanentní a spolehlivé záznamy.

Infračervené rozhraní

Přenos dat ze zařízení Alcotest® 7510 a DrugTest® 5000 do mobilní tiskárny Dräger.

Tlačítko otevírání

Pro jednoduchou výměnu roličky papíru.

Návod k obsluze

Stručný návod k obsluze je uveden na zadní straně přístroje a obsahuje rychlé a jednoduché pokyny pro ty, kteří přístroj nepoužívají příliš často.

Výhody

Dokumentace výsledků

Mobilní tiskárna Dräger dokumentuje výsledky měření ze zařízení Dräger Alcotest® 6810, Dräger Alcotest® 6820, Dräger Alcotest® 7510 a Dräger DrugTest® 5000.

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat ze zařízení Dräger Alcotest 6810 a Alcotest 6820 do mobilní tiskárny Dräger se provádí pomocí optického přenosu. Zařízení Dräger DrugTest 5000 a Dräger Alcotest 7510 používají k přenosu dat infračervené rozhraní.

Snadné ovládání

Zařízení se ovládá jediným tlačítkem. Výměna papíru je snadná. Dräger Mobile Printer kromě toho využívá technologii termotisku, čímž odpadá potřeba barvicí pásky nebo inkoustu a jsou tak zaručeny nízké náklady při trvalém provozu.

Dlouhodobě stabilní tiskové výstupy

Pro tiskové výstupy se používá vysoce kvalitní a dlouhodobě stabilní termopapír. Uživatel se může rozhodnout pro papír, který je dlouhodobě stabilní 7 nebo 25 let.

Volitelný napájecí zdroj

Tiskárna Dräger Mobile Printer může pracovat na alkalické baterie nebo baterie NiMH.

Ukládání dat

K ukládání dat lze zařízení připojit k počítači a klávesnici.

Příslušenství

ST-14357-2008



Propojovací kabel PC s konektorem mini USB

83 18 857

ST-8448-2006



Papír

83 19 002

D-12512-2009



Dobíjecí baterie NiMH

18 90 092

D-9486-2014



Alkalické baterie

13 35 804

Související produkty



D-74896-2013

Dräger Alcotest® 6820

Ochrana silnic před opilými řidiči je nevyzpytatelná a vysoce stresující činnost. Společnost Dräger vyvinula přenosný přístroj Alcotest® 6820 pro dechové zkoušky s důrazem na potřeby příslušníků policejních složek. Snadno se používá a poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky i za nejhorsích podmínek v prostředí, ve kterém se počítá každá sekunda.



ST-15083-2008

Dräger Alcotest® 7510

Tento kompaktní a robustní přenosný přístroj pro měření alkoholu v dechu je speciálně určen pro pokročilé detekční aplikace. Je ideální pro použití u policie, v komerčním a průmyslovém nasazení. Alcotest® 7510 lze v mnoha zemích a na mnohých trzích použít jako průkazný přístroj.



D-2344-2010

Dräger Alcotest® 6810

Přístroj Dräger Alcotest® 6810 nabízí profesionálním uživatelům přesnou a rychlou analýzu alkoholu v dechu a kompaktní a uživatelsky pohodlné provedení. Díky širokým možnostem konfigurace je tento kapesní přístroj připraven splnit různé nároky uživatelů a zároveň vyhovuje požadavkům mezinárodních předpisů a směrnic.



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Už žádná práce s pipetou, kapkami a měření času: Odběr vzorku ústních tekutin je s pomocí Dräger DrugTest® 5000 rychlý a snadný. Odebraný vzorek lze neprodleně analyzovat a získat tak přesné výsledky přímo v místě použití.

Technické údaje

Podmínky prostředí	Provozní	teplota	-5 až +50 °C
		Vlhkost	100%, nekondenzující
	Skladovací	teplota	-20 to +50 °C
		Vlhkost	100%, nekondenzující
Rozměry	110 x 60 x 205 mm (Š x V x H)		
Hmotnost	přibližně 400 g		
Napájení	4 x 1,5 V alkalické baterie (Mignon, LR6, AA) nebo 4 x 1,2 V dobíjecí baterie NiMH (Mignon, LR6, AA)		
Komponenty			
Tiskárna	Termotiskárna		
Papír do tiskárny	Termopapír, šířka 58 mm		
	Skladovací životnost 7 nebo 25 let		
Označení CE	Nařízení 89/336/EHS		
	Elektromagnetická kompatibilita		

Informace pro objednání

Mobilní tiskárna Dräger	83 19 310
Papír do tiskárny (5 rolí), skladovací životnost 7 let	83 19 002
Papír do tiskárny s dlouhou dobou použitelnosti a tiskem na okraj, doba použitelnosti 25 let	83 18 461
Alkalická baterie (1 ks)	13 35 804
Dobíjecí baterie NiMH (1 ks)	18 90 092
Nabíječka pro baterie NiMH do mobilní tiskárny Dräger.	83 16 991
Síťový adaptér	83 19 348
Propojovací kabel PC s konektorem mini USB	83 18 857

*Informace o zařízeních Dräger Alcotest 6810 a 6820 naleznete v prospektech k jednotlivým výrobkům.